

氧化物悬浮抛光液 Oxide Polishing Suspension



氧化铝悬浮抛光液



二氧化硅悬浮抛光液

氧化物悬浮抛光液选择指南：

当某些较软的、有韧性的试样，需要经过最终抛光才能达到理想效果时，应选用氧化物悬浮抛光液

型号	品名	粒度选择 (微米)	包装规格	应用特性
OS001	氧化铝悬浮研磨抛光液	0.5 μ m、1 μ m、1.5 μ m、 2.5 μ m、3 μ m、3.5 μ m、6 μ m、 7 μ m、9 μ m、10 μ m、14 μ m、 15 μ m、20 μ m、28 μ m、40 μ m	500ML/ 瓶 2.5L/ 桶 5L/ 桶	适合软质材料的研磨和抛光
OS001-JP	氧化铝悬浮终抛液	0.05 μ m	500ML/ 瓶 2.5L/ 桶 5L/ 桶	适合于最终抛光所有材料的不干型 硅胶悬浮液。如铜及铜合金，其它 低熔点合金，碳化物，贵金属、电子等
SiS001-JP	二氧化硅胶体终抛液	0.04 μ m	500ML/ 瓶 2.5L/ 桶 5L/ 桶	适合于最终抛光的标准硅胶悬浮液。 如用于铝及铝合金、钛、半导体、 黑色金属、陶瓷等硬材料的终抛

* 配喷嘴一个，可实现手自动转换

金刚石研磨抛光膏 Diamond Polishing Paste



金刚石研磨抛光膏

型号	品名	包装规格	应用特性
DS-YMG	金刚石研磨抛光膏	5g/ 支	单晶金刚石，适用于手动精抛光或低硬度样品